

# Fiche technique

## RTU™ BU

### Détecteur de fuites moussant



RTU™ Bubble-up est un détecteur de fuites moussant. Vendu en format pulvérisateur, il est spécialement conçu pour repérer les fuites de fluides frigorigènes. Les détecteurs de fuite de gaz ne conviennent pas aux fluides frigorigènes, car ils n'ont pas la même viscosité et donc n'adhèrent pas bien aux surfaces. Ils se décollent trop vite de la tuyauterie et ne donnent pas le temps de repérer la fuite.


#### SPÉCIFICATION

Nom	RTU™ Bubble Up
Code produit	S010173F
Quantité	8 x 1 Litre
Dimensions (L x H x D cm)	35 x 32 x 18
Poids livré (kg)	9.27
Volume livré (m <sup>3</sup> )	0.0202
Type de dépôts	N/A

#### Caractéristique

- Spécialement conçu pour les fuites de fluides frigorigènes

## Mode d'emploi



Pulvériser le produit sur les joints suspects afin d'obtenir une couche uniforme. Les fuites importantes produisent des bulles immédiatement. Les petites fuites se manifestent après quelques secondes ou même après quelques minutes. Une fois la fuite détectée, essuyer les zones inspectées avec un chiffon humide.

	<b>RTU™ BU</b> <b>Détecteur de fuites moussant</b> <b>Attention</b>
<p>H319: Provoque une sévère irritation des yeux. P262: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P264: Se laver soigneusement après manipulation. P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+350: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. P305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p>	