

Low Profile Cold Cabinet

POMPA DO SKROPLIN

Wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej pompa jest niezwykle łatwa w montażu i utrzymaniu. Zaprojektowana w celu odpompowywania wody z urządzenia chłodniczego, zmniejszając możliwość osiadania biofilmu. Pompa jest umieszczana bezpośrednio pod szafą chłodniczą usuwając skropliny podczas cyklu odmrażania.



Maks. przepływ 700 L/godz.





Maks. zalec. wys.
podnoszenia 20 m
(przepływ 10 L/godz.)

GŁÓWNE ZALETY

- System strumieniowy redukujący możliwość powstawania biofilmu
- Solidna, odporna na ścieranie obudowa ze stali nierdzewnej
- Swoboda sposobu instalacji dzięki przyłączom umieszczonym w kilku miejscach obudowy (górne, trójkrotnie boczne)
- Wysokość 75 mm, niższa niż tradycyjne meble chłodnicze dla produktów mleczarskich
- Wyjmovne, mosiężne, karbowane złącze dla ułatwienia konserwacji
- Pompa Aspen o najwyższej wydajności dla urządzeń chłodniczych


PRZEZNACZENIE

- Pojedyncze urządzenia chłodnicze lub grupa chłodziarek, rozwiązania OEM
- ✓ **Idealne rozwiązanie...** zespołów urządzeń chłodniczych



LOW PROFILE COLD CABINET @ 230 VAC 50Hz

Maks. przepływ	700L/h @ 0m head
Maks. zalec. wys. podnoszenia	20m
Maks. wysokość ssania	4.6L
Hałas (w odl. 1 m)	60dB(A)
Zasilanie	230 VAC, 0.6A, 50/60Hz
Tryb pracy	Nieciągła
Klasa	I
Maks. moc urządzenia	n/d
Maks. temp. wody	40°C / 104°F
Wlot/wylot	4 otwory ø48 mm z zaślepkami i z 3 korkami wlotowymi
Klasa ochrony IP	IP44
Wyłącznik bezpieczeństwa	1.0A Normalnie zamknięty
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	✓
Elektronika zatopiona w żywicy	n/a
Samozasysająca	n/d



COLD CABINET OPTIONS

LP Cold Cabinet –
przyłącza górne i boczne trójkrotnie FP3393

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA

Opis	Nr części
Króciec przył. do pionu kanalizacyjnego	FP2038
Wąż winylowy, wzmocniony plecionką 3/8" (10 mm)	AX5101
Vinyl Tube Braided 1/2" (12mm ID)	AX5102



Więcej akcesoriów instalacyjnych przedstawiamy w katalogu produktów Aspen Xtra

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Niskoprofilowa pompa do mebli chłodniczych Low Profile Cold Cabinet • 3 x zestawy przyłączeniowe • 1 x zawór zwrotny (NRV)
- 1 złącze odpływowe 1 1/2" do rury odpływowej 40 mm • Przyłącze rury wylotowej 1 x 3/8 "-1/2" • Instrukcja instalacji

Pobierz instrukcję z aspenspumps.com